



Kotni rezkar 90° MECH17, z izvrtino, Ø D / Zef: 100/6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p .

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	85 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	59 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 1704
Ø rezila D_c	100 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408
efektivno število rezil Z_{ef}	6
Število rezalnih obračalnih ploščic	24
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje ne
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229709
-----------------	--------