

**Fiberdisk Actirox AF 799 (CER), Ø 125 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566448 60
GTIN	4018875584859
Razred artikla	56V

**Opis****Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

Vrhunski tip fiberdiskov VSM Actrirox AF 799 z **najvišjo in najbolj agresivno zmogljivostjo brušenja**. Hladno brušenje in zelo dolga življenjska doba.

Vrsta brusnih zrn: **100 % geometrijsko oblikovana keramična zrna VSM**.

**Uporaba:**

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo**.

**Tehnični opis**

Zrnatost	60
Ø plošče	125 mm
Serijska	Actirox
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratka za brusno sredstvo	Keramika

Brusna podlaga	Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za material	Jeklo
za material	Litina
za material	Neželezne in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Fiber-diski

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		