

uvex**Zaščitne čelade uvex pronamic alpine, Barva: YELLOW**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 097837 YELLOW |
| GTIN | 4031101959887 |
| Razred artikla | 04U |

Opis

Izvedba:

Ta športna **večfunkcijska čelada** združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Pri tem predstavlja Pronamic optimalno zaščito (**pro**tection) in dinamiko (**dyna**mic). Udobna nastavitve širine z gumiranim vrtljivim kolescem. Postopna prilagoditev notranjosti za optimalno prileganje. Velikodušno oblikovane prezračevalne odprtine na strani čelade. Obsežni pritrdilni elementi za dodatno opremo čelade, kot so zaščita za obraz, zaščitna očala in naglavna svetilka. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Odpornost na mraz **do -30 °C**.

- **4-točkovni trak**
- **30 mm držali Euroslot**
- **Trak za zadrževanje znoja PU**
- **Podaljšano zatilje**
- **Z vrtljivim zapiralom**

Uporaba:

Vzdrževanje, postavljanje odrov, tehnologija vzdrževanja, montaža, višinska in reševalna dela.

Standard:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Masa | 490 g |
| Velikost | 53 - 63 cm |
| Oznaka proizvajalca | pronamic alpine hi-viz rumena |
| Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo |
| Barva | rumena |
| Lastnosti čelade | Zaščitne lastnosti do -30 °C |
| Lastnosti čelade | Ščiti pred brizgi taline |
| Lastnosti čelade | Ščiti pred bočno deformacijo |
| Material školjke čelade | ABS |
| Standard | DIN EN 397 |
| Standard | DIN EN 12492 |
| Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |