

uvex**Zaščitne čelade uvex pronamic alpine MIPS, Barva: ORANGE**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 097839 ORANGE |
| GTIN | 4031101959962 |
| Razred artikla | 04U |

Opis

Izvedba:

Ta športna **večfunkcijska čelada** združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Pri tem predstavlja Pronamic optimalno zaščito (**pro**tection) in dinamiko (**dyna**mic). Udobna nastavitve širine z gumiranim vrtljivim kolescem. Postopna prilagoditev notranjosti za optimalno prileganje. Velikodušno oblikovane prezračevalne odprtine na strani čelade. Obsežni pritrdilni elementi za dodatno opremo čelade, kot so zaščita za obraz, zaščitna očala in naglavna svetilka. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Odpornost na mraz **do -30 °C**.

- **4-točkovni trak**
- **30 mm držali Euroslot**
- **Trak za zadrževanje znoja PU**
- **Podaljšano zatilje**
- **Z vrtljivim zapiralom**

Z **vgrajeno MIPS tehnologijo**.

Uporaba:

Vzdrževanje, postavljanje odrov, tehnologija vzdrževanja, montaža, višinska in reševalna dela.

Standard:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo |
| Oznaka proizvajalca | pronamic alpine MIPS hi-viz oranžna |
| Barva | oranžna |
| Velikost | 53 - 63 cm |
| Masa | 490 g |
| Lastnosti čelade | Zaščitne lastnosti do -30 °C |
| Lastnosti čelade | Ščiti pred brizgi taline |
| Lastnosti čelade | Ščiti pred bočno deformacijo |
| Material školjke čelade | ABS |
| Standard | DIN EN 397 |
| Standard | DIN EN 12492 |
| Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |