

uvex**Zaščitne čelade uvex pronamic alpine, Barva: WHITE**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097837 WHITE
GTIN	4031101959856
Razred artikla	04U

Opis

Izvedba:

Ta športna **večfunkcijska čelada** združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Pri tem predstavlja Pronamic optimalno zaščito (**pro**tection) in dinamiko (**dyna**mic). Udobna nastavitve širine z gumiranim vrtljivim kolescem. Postopna prilagoditev notranjosti za optimalno prileganje. Velikodušno oblikovane prezračevalne odprtine na strani čelade. Obsežni pritrdilni elementi za dodatno opremo čelade, kot so zaščita za obraz, zaščitna očala in naglavna svetilka. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Odpornost na mraz **do -30 °C**.

- **4-točkovni trak**
- **30 mm držali Euroslot**
- **Trak za zadrževanje znoja PU**
- **Podaljšano zatilje**
- **Z vrtljivim zapiralom**

Uporaba:

Vzdrževanje, postavljanje odrov, tehnologija vzdrževanja, montaža, višinska in reševalna dela.

Standard:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	pronamic alpine bela
Masa	490 g
Velikost	53 - 63 cm
Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
Barva	bela
Lastnosti čelade	Zaščitne lastnosti do -30 °C
Lastnosti čelade	Ščiti pred brizgi taline
Lastnosti čelade	Ščiti pred bočno deformacijo
Material školjke čelade	ABS
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 12492
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade