

**metabo****Akumulatorsko vrtalno kladivo z akumulatorsko baterijo LiHDKHLTXBL28Q****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075560 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218628
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Napajalni paketi za udarno vrtanje.**

Vrtalno kladivo ima visokozmogljiv udarni sistem z natančnim pnevmatskim udarnim mehanizmom, ki ustvarja udarce z največjo udarno energijo z minimalnim kontaktnim pritiskom.

**Metabo Quick:** hitra menjava vpenjalnih glav brez orodja.

Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: **udarno vrtanje, vrtanje in sekanje.**

- **Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo brez utrujenosti, tudi pri neprekinjeni uporabi.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.**
- **Varnostna spojka: mehansko ločevanje pogona, ko je sveder blokiran za varno delo.**
- **Izjemno lahko in priročno akumulatorsko kladivo z integriranim sesalnim vmesnikom.**
- **Največja zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zahvaljujoč brezkrtačni tehnologiji in visoko zmogljivemu udarnemu mehanizmu.**
- **Vrtanje brez prahu s kompaktnim odsesavanjem prahu ISA 28 (pribor).**
- **Izbirno zmanjšanje števila vrtljajev in udarne energije za delo v mehkejših materialih.**
- **Elektronski mehki zagon za natančno navrtanje.**
- **Delovna LED-luč za optimalen pogled na mesto vrtanja.**

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 akumulatorjema, s polnilnikom akumulatorjev in MetaBOX.

Vključno z dodatnim ročajem in omejevalnikom globine vrtanja. Vključno z glavo za kladivo in hitro vpenjalno vrtalno glavo.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

**Tehnični opis**

Število vključenih akumulatorjev	2
Oblika vpenjala za orodja	SDS Plus
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	28 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa brez akumulatorja	3,4 kg
Oznaka proizvajalca	KH 18 LTX BL 28 Q
Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Udarna energija	3 J
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Metabox
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Maksimalno število udarcev	4470 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo