

metabo**Akumulatorsko vrtalno kladivo brez akumulatorske baterije, Tip: KHLTXBL28Q****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Napajalni paketi za udarno vrtanje.**

Vrtalno kladivo ima visokozmogljiv udarni sistem z natančnim pnevmatskim udarnim mehanizmom, ki ustvarja udarce z največjo udarno energijo z minimalnim kontaktnim pritiskom.

Metabo Quick: hitra menjava vpenjalnih glav brez orodja.

Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: **udarno vrtanje, vrtanje in sekanje.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** zdravju prijazno delo brez utrujenosti, tudi pri neprekinjeni uporabi.
- **Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC)** za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.
- **Varnostna spojka:** mehansko ločevanje pogona, ko je sveder blokiran za varno delo.
- **Izjemno lahko in priročno akumulatorsko kladivo z integriranim sesalnim vmesnikom.**
- **Največja zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba** zahvaljujoč brezkrtačni tehnologiji in visoko zmogljivemu udarnemu mehanizmu.
- **Vrtanje brez prahu s kompaktnim odsesavanjem prahu ISA 28 (pribor).**
- **Metabo VibraTech (MVT):** zdravju prijazno delo brez utrujenosti, tudi pri neprekinjeni uporabi.
- **Izbirno zmanjšanje števila vrtljajev in udarne energije za delo v mehkejših materialih.**
- **Elektronski mehki zagon za natančno navrtanje.**
- **Delovna LED-luč za optimalen pogled na mesto vrtanja.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Vključno z dodatnim ročajem in omejevalnikom globine vrtanja. Vključno z glavo za kladivo in hitro vpenjalno vrtalno glavo.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalno število udarcev	4470 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	KH 18 LTX BL 28 Q
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Oblika vpenjala za orodja	SDS Plus
Masa brez akumulatorja	3,4 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	28 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Udarna energija	3 J
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo