

metabo**Akumulatorsko vrtalno kladivo z akumulatorsko baterijo LiHDKHLTXBL24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075560 KHLTXBL24
GTIN	4061792218529
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Napajalni paketi za udarno vrtanje.**

Vrtalno kladivo ima visokozmogljiv udarni sistem z natančnim pnevmatskim udarnim mehanizmom, ki ustvarja udarce z največjo udarno energijo z minimalnim kontaktnim pritiskom. Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: **udarno vrtanje, vrtanje in sekanje.**

- **Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo brez utrujenosti, tudi pri neprekinjeni uporabi.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.**
- **Varnostna spojka: mehansko ločevanje pogona, ko je sveder blokiran za varno delo.**
- **Zelo lahko, kompaktno akumulatorsko kladivo z brezkrtačnim motorjem za enostavno vrtanje v katerem koli delovnem položaju.**
- **Največja zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zahvaljujoč brezkrtačni tehnologiji in visoko zmogljivemu udarnemu mehanizmu.**
- **Vrtanje brez prahu z zunanjim odsesavanjem prahu ESA plus.**
- **Elektronski mehki zagon za natančno navrtanje.**
- **Delovna LED-luč za optimalen pogled na mesto vrtanja.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 akumulatorjema, s polnilnikom akumulatorjev in MetaBOX.

Vključno z dodatnim ročajem in omejevalnikom globine vrtanja.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Oblika vpenjala za orodja	SDS Plus
Oznaka proizvajalca	KH 18 LTX BL 24
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Udarna energija	2,2 J
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	24 mm
Masa brez akumulatorja	2,7 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Pakiranje	Metabox
Maksimalno število udarcev	4750 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1280 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo