

**metabo****Akumulatorsko vrtalno kladivo z li-ionsko akumulatorsko baterijo BHLTX16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Napajalni paketi za udarno vrtanje.**

Vrtalno kladivo ima visokozmogljiv udarni sistem z natančnim pnevmatskim udarnim mehanizmom, ki ustvarja udarce z največjo udarno energijo z minimalnim kontaktnim pritiskom. Vrtalno kladivo z 2 funkcijama: **udarno vrtanje in vrtanje.**

- **Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo brez utrujenosti, tudi pri neprekinjeni uporabi.**
- **Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.**
- **Elektronski varnostni izklop motorja, ko je uporabljeno orodje blokirano za varno delo.**
- **Zelo lahko, kompaktno akumulatorsko vrtalno kladivo z brezkrtačnim motorjem za enostavno vrtanje v katerem koli delovnem položaju.**
- **Največja zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zahvaljujoč brezkrtačni tehnologiji in visoko zmogljivemu udarnemu mehanizmu.**
- **Delovna LED-luč za optimalen pogled na mesto vrtanja.**

**Prednosti:****100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 akumulatorjema, s polnilnikom akumulatorjev in MetaBOX.

Vključno z dodatnim ročajem in omejevalnikom globine vrtanja.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

**Tehnični opis**

Pakiranje	Metabox
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	20 mm
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 730 min <sup>-1</sup>
Udarčna energija	1,3 J
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa brez akumulatorja	1,6 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa vključno z akumulatorjem	2 kg
Oznaka proizvajalca	BH 18 LTX BL 16
Napetost akumulatorja	18 V
Oblika vpenjala za orodja	SDS Plus
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	16 mm
Maksimalno število udarcev	5250 min <sup>-1</sup>
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo