

metabo**Kotni brusilniki, Tip: WEV11-125**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Skrajno mejo določite vi – ne stroj.

Z napravami z močjo od 850 do 1900 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo. Kompakten kotni brusilnik z **reguliranjem števila vrtljajev** in **najmanjšim obsegom ročaja v svojem razredu zmogljivosti** za popolno ergonomijo.

- **Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Ohišje gonila je mogoče vrteti v korakih po 90° za delovanje z levo roko ali za odklop.**
- **Konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo.**
- **Manj utrujajoče kot kdaj koli prej: kompakten kotni brusilnik z reguliranjem števila vrtljajev in najmanjšim obsegom ročaja v svojem razredu zmogljivosti za popolno ergonomijo.**
- **Daljša življenjska doba, večja moč: motor Metabo Marathon s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja preobremenitvena zmogljivost in 50 % večji navor.**
- **Hitra menjava plošče brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom Metabo M-Quick.**
- **Zaščitni pokrov, nastavljiv brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.**
- **Izklopne oglene ščetke za zaščito motorja.**

Obseg dobave:

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem z dvema luknjicama.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Priključni navoj	M14
Oznaka proizvajalca	WEV 11-125 Quick
Masa	2,1 kg
Mehak zagon	da
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Dolžina kabla	4 m
Posebnosti	Sistem za hitro menjavo
Poraba moči	1100 W
Število vrtljajev v prostem teku	2800 - 10500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki