

**metabo****Akumulatorski kotni brusilnik z akumulatorjem, Tip: WL9-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Robusten 18-voltni kotni brusilnik z močnim motorjem in tanko zasnov.

- **Metabo Quick za menjavo plošče brez orodja s pomočjo hitrovpenjalne matice.**
- **Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvižanju.**
- **Elektronski varnostni izklop: zmanjša povratni udarec v primeru blokade plošče – za visoko zaščito uporabnika.**
- **Elektronski mehki zagon za zagon brez sunkov.**
- **Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po zamenjavi akumulatorske baterije.**

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom metaBOX. Vključno z zaščitnim pokrovom, podporno prirobnico, hitrovpenjalno matico, dodatnim ročajem in 3× akumulatorsko baterijo Li-Power.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	W 18 L 9-125 Quick
Število vključenih akumulatorjev	3
Masa brez akumulatorja	1,6 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Masa	2,3 kg
Stikalo Totmann	ne
Pakiranje	Metabox
Mehak zagon	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa vključno z akumulatorjem	2,3 kg
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	8500 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s <sup>2</sup>
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

## Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah	073870 4
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55

