

metabo**Akumulatorski kotni brusilnik z akumulatorjem, Tip: WVBLT11125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Brezkrtačni 18 voltni kotni brusilnik z reguliranjem števila vrtljajev in največjo učinkovitostjo.

- **Paket akumulatorskih baterij je mogoče obrniti v korakih po 90°.**
- **Hitri zavorni sistem in varnostna sklopka.**
- **Sistem M-Quick za menjavo plošč brez orodja.**
- **Hiter zavorni sistem za maksimalno zaščito uporabnika: plošča se ustavi v 1 sekundi po izklopu.**
- **Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.**
- **Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne, na najnižjo raven na trgu – za maksimalno zaščito uporabnika.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Odstranljiv protiprašni filter za zaščito motorja pred grobimi delci.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom metaBOX. Vključno z zaščitnim pokrovom, podporno prirobnico, vpenjalno matico M-Quick, dodatnim ročajem, filtrom za zaščito pred prahom in 2x akumulatorsko baterijo LiHD.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Mehak zagon	da
Stikalo Totmann	ne
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8 m/s ²
Masa brez akumulatorja	1,8 kg
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Izvedba motorja	Brez ščetk
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	2800 - 10000 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Masa	2,8 kg
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Pakiranje	Metabox
Masa vključno z akumulatorjem	2,8 kg
Oznaka proizvajalca	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Največja globina rezanja	27 mm
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah	073870 4
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2