

metabo**Akumulatorski kotni brusilnik z akumulatorjem, Tip: WBLTX15125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Brezkrtični 18-voltni kotni brusilnik, izjemno zmogljiv in hkrati zelo priročen.

- **Paket akumulatorskih baterij je mogoče obrniti v korakih po 90°.**
- **Hitri zavorni sistem in varnostna sklopka.**
- **Sistem M-Quick za menjavo plošč brez orodja.**
- **Nova generacija brezkrtačnih akumulatorskih kotnih brusilnikov: najzmogljivejši v svojem razredu, tako močan kot 1500-vatno električno orodje.**
- **Brezkrtačni motor brez vzdrževanja z največjo učinkovitostjo in maksimalno priročnostjo.**
- **Hiter zavorni sistem za maksimalno zaščito uporabnika: plošča se ustavi v 1,5 sekundah po izklopu.**
- **Sistem M-Quick za menjavo plošč brez orodja s pritiskom na gumb.**
- **Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.**
- **Paket akumulatorskih baterij je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v katerem koli delovnem položaju.**
- **Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne, na najnižjo raven na trgu – za maksimalno zaščito uporabnika.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Odstranljiv protiprašni filter za zaščito motorja pred grobimi delci.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom metaBOX. Vključno z zaščitnim pokrovom, podporno prirobnico, vpenjalno matico M-Quick, dodatnim ročajem Metabo VibraTech (MVT), filtrom za zaščito pred prahom in 2x akumulatorsko baterijo LiHD.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Pakiranje	Metabox
Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Izvedba motorja	Brez ščetk
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,1 m/s ²
Stikalo Totmann	ne
Masa brez akumulatorja	2 kg
Mehak zagon	da
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Masa	3 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Masa vključno z akumulatorjem	3 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Število vključenih akumulatorjev	2
Napetost akumulatorja	18 V

Vrsta izdelka

Kotni brusilniki

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah

073870 4

Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55

073890 ASC55

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah

073870 5,2

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah

073870 2