

metabo**Akumulatorski kotni brusilnik z akumulatorjem, Tip: WLT11-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Brezkrtačni 18-voltni kotni brusilnik z najvišjo učinkovitostjo, tako zmogljiv kot 1100-voltno kabelsko orodje.

- **Paket akumulatorskih baterij je mogoče obrniti v korakih po 90°.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Brezkrtačni motor brez vzdrževanja z največjo učinkovitostjo in maksimalno priročnostjo.**
- **Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.**
- **Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne, na najnižjo raven na trgu – za maksimalno zaščito uporabnika.**

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom metaBOX. Vključno z zaščitnim pokrovom, podporno prirobnico, matico z dvema luknjama, dodatnim ročajem, ključem za dve luknji in 2× akumulatorsko baterijo Li-Power.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
Masa	2,5 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa vključno z akumulatorjem	2,5 kg
Stikalo Totmann	ne
Masa brez akumulatorja	1,8 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Največja globina rezanja	27 mm
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Izvedba motorja	Brez ščetk
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Pakiranje	Metabox
Mehak zagon	da
Oznaka proizvajalca	W 18 LT BL 11-125
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8 m/s ²
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah

073870 2

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2
Ah

073870 5,2

Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55

073890 ASC55

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4
Ah

073870 4