

**metabo****Kotni brusilniki, Tip: WEPBA19125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Skrajno mejo določite vi – ne stroj.**

Z napravami z močjo od 850 do 1900 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo. Opremljen za industrijsko uporabo z močnimi 1.900 vati in tehnologijo M-Brush (**karbonske ščetke, ki ne potrebujejo vzdrževanja**, s 3-krat daljšo dobo uporabe **za celotno življenjsko dobo stroja**).

- Integriran samodejni izravnalnik za do 50 % manjše tresenje dlani in rok, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusnih plošč.
- Ergonomsko prevesno stikalo z varnostno funkcijo.
- Najhitrejši zavorni sistem za maksimalno zaščito uporabnika: patentirana, mehanska kolutna zavora ustavi kolut v 2 sekundah po izklopu, tudi v primeru izpada elektrike.
- Jeklena ušesca za pritrditev pri delu na velikih višinah.
- Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne.
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.
- Ohišje gonila je mogoče vrteti v korakih po 90° za delovanje z levo roko ali za odklop.
- Konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo.
- Daljša življenjska doba, večja moč: motor Metabo Marathon s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja preobremenitvena zmogljivost in 50 % večji navor.
- Hitra menjava plošče brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom Metabo M-Quick.
- Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.
- Dodatni ročaj z nizkimi vibracijami Metabo VibraTech (MVT).

**Obseg dobave:**

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem z dvema luknjicama.

## Tehnični opis

Priključni navoj	M14
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Oznaka proizvajalca	WEPBA 19-125 Q DS
Napajanje	Omrežno napajanje
Mehak zagon	da
Masa	2,7 kg
Posebnosti	Sistem za hitro menjavo
Poraba moči	1900 W
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Dolžina kabla	4 m
Število vrtljajev v prostem teku	11000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki