

**metabo****Kotni brusilniki, Tip: WEA17-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Skrajno mejo določite vi – ne stroj.**

Z napravami z močjo od 850 do 1900 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo. Kotni brusilnik s 1.700 W z zmogljivostjo velikega in priročnostjo majhnega brusilnika za najhitrejše odstranjevanje materiala.

- **Integriran samodejni izravnalnik za do 50 % manjše tresenje dlani in rok, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusnih plošč.**
- **Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Ohišje gonila je mogoče vrteti v korakih po 90° za delovanje z levo roko ali za odklop.**
- **Konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo.**
- **Daljša življenjska doba, večja moč: motor Metabo Marathon s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja preobremenitvena zmogljivost in 50 % večji navor.**
- **Hitra menjava plošče brez orodja s pritiskom na gumb s sistemom Metabo M-Quick.**
- **Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.**
- **Dodatni ročaj z nizkimi vibracijami Metabo VibraTech (MVT).**
- **Izklopne ogljene ščetke za zaščito motorja.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem z dvema luknjicama.

**Tehnični opis**

Poraba moči	1700 W
Masa	2,5 kg
Dolžina kabla	4 m
Posebnosti	Sistem za hitro menjavo
Mehak zagon	da
Priključni navoj	M14
Napajanje	Omrežno napajanje
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Oznaka proizvajalca	WEA 17-125 Quick
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Število vrtljajev v prostem teku	11000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki