

Kovinski rezkar za plano rezkanje, Tip: PFM17



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

- Hitro in čisto odstranjevanje varkov v enem koraku z novo razvitim kovinskim rezkarjem za plano rezkanje.
- Pri planem rezkanju nastajajo majhni kovinski odrezki (brez kovinskega prahu, nevarnega za zdravje).
- Krmilnik z enim dotikom: patentirana nastavev globine rezkanja brez orodja v korakih po 0,1 mm.
- Pripravljen za uporabo v nekaj sekundah zahvaljujoč magnetnemu vodilu, ki se pritrdi brez orodja (dolžine 50 cm, razširljivo).
- Preprosta in priročna zamenjava obračalnih ploščic na rezkalni glavi.
- Ozko prijemalno območje in velik ročaj v obliki loka, ki se nastavi brez orodja, za varno in enakomerno vodenje.
- Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) z uravnalnim zobnikom: za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki se pod obremenitvijo ne spreminja.
- Elektronski mehki zagon in zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje.

Obseg dobave:

- Magnetno vodilo (dolžine 50 cm)
- 3 univerzalne karbidne obračalne ploščice
- Ročaj
- Izvijači za vijake Torx 15
- Izvijač št. 4 s T-ročajem
- Viličasti ključ št. 10
- metaBOX 280 L

Tehnični opis

Stopnjevanje nastavitve globine rezkanja	0,1 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Izhodna moč	970 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,1 m/s ²
Raven zvočne moči (LwA)	102 dB(A)
Nazivna moč	1700 W
Število vrtljajev v prostem teku	8000 - 12600 min ⁻¹
Raven zvočnega tlaka	91 dB(A)
Pakiranje	Metabox
Stikalo za vklop-izklop	da
Nazivna napetost	230 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	4,6 kg
Dolžina kabla	3,6 m
Mehak zagon	da
Vrsta izdelka	Rezkar