

metabo**Kotni brusilniki, Tip: W850-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Skrajno mejo določite vi – ne stroj.**

Z napravami z močjo od 850 do 1900 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo. **Priročen kompakten kotni brusilnik** za lažje opravljanje dela.

- **Zmogljiv motor z dobro preobremenitveno zmogljivostjo.**
- **Zaščita pred ponovnim zagonom po izpadu električne energije.**
- **Robusten, univerzalen in varčen: močan kotni brusilnik za vsako uporabo.**
- **Zaščitni pokrov, odporen proti zvijanju.**

Obseg dobave:

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem z dvema luknjicama.

Tehnični opis

Poraba moči	850 W
Priključni navoj	M14
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Masa	1,8 kg
Dolžina kabla	2,5 m

Posebnosti	Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Oznaka proizvajalca	W 850-125
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vrtljajev v prostem teku	11500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki