

metabo**Kotni brusilniki, Tip: WEPBA24230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Močan kotni brusilnik z 230 mm in motorjem Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo:

- **Elektronski varnostni izklop: zmanjša povratni udarec v primeru blokade plošče – za visoko zaščito uporabnika.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in zaščita pred ponovnim zagonom.**

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, hitropenjalno matico.

Poraba moči: 2400 W

Število vrtljajev v prostem teku: 6600 min⁻¹

Vrtilni moment: 17 Nm

Priključni navoj: M14

Maksimalni Ø plošče: 230 mm

Masa: 6,2 kg

Tehnični opis

Dolžina kabla	4 m
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Mehak zagon	da
Stikalo Totmann	da
Masa	6,2 kg

Maksimalni Ø plošče	230 mm
Omrežna frekvenca	50 Hz
Poraba moči	2400 W
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Vrtilni moment	17 Nm
Priključni navoj	M14
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vrtljajev v prostem teku	6600 min ⁻¹
Nazivna napetost	240 V
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki