

**metabo**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Razred artikla	03D

## Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	230 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
Maksimalno število vrtljajev	6600 min <sup>-1</sup>
Mehak zagon	da
Masa	6,3 kg
Poraba moči	2600 W
Največja globina rezanja	65 mm
Oznaka proizvajalca	WE 26-230 MVT Quick
Napajanje	Omrežno napajanje
Posebnosti	Mehak zagon
Posebnosti	Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

