

metabo**Kotni brusilniki Ploščata glava, Tip: WEF15-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Vi določate mejo – ne vaš stroj.**

Z napravami od 850 do 1.900 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo. Zmogljiv kotni brusilnik s **ploščato glavo** za hitro delo v ostrih kotih do 43° in na težko dostopnih mestih.

- **Razvit za odstranjevanje varilne žilindre, rje ali barve v ozkih okvirnih konstrukcijah in za delo v tesnih položajih.**
- **Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**
- **Ohišje gonila je mogoče vrteti v korakih po 90° za delovanje z levo roko ali za odklop.**
- **Konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo.**
- **Daljša življenjska doba, večja moč: motor Metabo Marathon s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja preobremenitvena zmogljivost in 50 % večji navor.**
- **Metabo Quick za menjavo plošče brez orodja s pomočjo hitrovpenjalne matice.**
- **Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.**
- **Dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT) za blaženje tresljajev za zaščito zdravja.**
- **Izklopne ogljene ščetke za zaščito motorja.**

Obseg dobave:

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem za dve luknji.

Tehnični opis

Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Mehak zagon	da
Priključni navoj	M14
Dolžina kabla	4 m
Poraba moči	1550 W
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Masa	2,7 kg
Oznaka proizvajalca	WEF 15-125 Quick
Posebnosti	Sistem za hitro menjavo
Število vrtljajev v prostem teku	11000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki