

**metabo****Kotni brusilniki, Tip: WEA19-1800**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Razred artikla	03D

## Opis

### Izvedba:

Zmogljiv 180-mm kotni brusilnik z globino rezanja 230-mm kotnega brusilnika.

- Dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT) in vgrajeno samodejno uravnavanje omogočata zmanjšanje vibracij za neutrujajoče delo.
- Elektronski mehki zagon in zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.
- Ohišje zobnikov je mogoče namestiti v korakih po 90°.
- Popolna ergonomija zahvaljujoč tankemu ročaju za največji nadzor in enostavno delo nad glavo.
- Motor Metabo Marathon z novim sistemom hlajenja in karbonskimi ščetkami za dvakrat daljšo življenjsko dobo.
- Polnovalovna elektronika Tacho-Constamatic (TC): velik napredek pri delu zahvaljujoč konstantni hitrosti pod obremenitvijo.
- Sistem M-Quick za menjavo plošč brez orodja s pritiskom na gumb.
- Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.
- Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne, na najnižjo raven na trgu – za maksimalno zaščito uporabnika in hitro nadaljevanje dela.
- Elektronski mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.
- Izklopne ogljene ščetke za zaščito motorja.

### Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, vpenjalno matico M-Quick.

## Tehnični opis

Posebnosti	Velika globina rezanja
Posebnosti	Sistem M-Quick
Poraba moči	1900 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Maksimalno število vrtljajev	8200 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	WEA 19-180 Quick RT
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Dolžina kabla	4 m
Največja globina rezanja	60 mm
Masa	2,7 kg
Maksimalni Ø plošče	180 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilnik