

**metabo****Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z litij-ionsko akumulatorsko baterijo,  
Tip: SB18LBL**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Razred artikla	03D

## Opis

### Izvedba:

**Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z brezkrtačnim motorjem in dvostopenjskim menjalnikom.**

Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno.

Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu. Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

- **Akumulatorski udarni vrtni vijačnik z izjemno kompaktno zasnovo za univerzalne uporabe.**
- **Funkcija udarnega vrtnja za vrtnje v zid.**
- **Vgrajena delovna LED-luč s funkcijo za naknadno osvetlitev za optimalno svetlost delovnega območja.**

- **S praktično zaponko za pas in prostorom za odlaganje vijačnega nastavka, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.**

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vključno s hitro vpenjalno vrtno glavo z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev in metaBox.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

## Tehnični opis

Pakiranje	Metabox
Tipična uporaba	Medij
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Maksimalno število udarcev	26000 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	32 mm
Oznaka proizvajalca	SB 18 L BL
Največji vrtilni moment v mehko	25 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 550
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 1850
Masa vključno z akumulatorjem	1,4 kg
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Število vključenih akumulatorjev	2
Masa brez akumulatorja	0,9 kg
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah

Maksimalni $\varnothing$ s spiralnim svedrom v beton	10 mm
Izvedba motorja	Brez $\check{s}$ etk
Vrsta izdelka	Udarni vrtni vija $\check{c}$ nik