

**metabo****Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja, Tip: BSLTBL****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 070261 BSLTBL |
| GTIN                  | 4007430302199 |
| Razred artikla        | 03D           |

**Opis****Izvedba:****Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.**

**Sistem Quick prihrani veliko časa**, če pogosto preklapljate med vrtnjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedom za držalo z vijačnim nastavkom.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Brezkrtačni vrtalni vijačnik z optimalno zmogljivostjo za zahtevne uporabe.**
- **Edinstven brezkrtačni motor Metabo za hitro delo in maksimalno učinkovitost pri vrtnju in vijačenju.**
- **Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.**
- **S praktično zaponko za pas in držalom za vijačni nastavek, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.**
- **LiHD akumulatorski komplet zagotavlja vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo življenjsko dobo in trpežnost.**

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

**Prednosti:**

**100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.**

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

**Obseg dobave:**

Vklj. s hitro vrtalno vpenjalno glavo, brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

## Tehnični opis

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Masa brez akumulatorja                        | 1,2 kg                     |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V               |
| Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave        | 1,5 - 13 mm                |
| Število vključenih akumulatorjev              | 0                          |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo      | 13 mm                      |
| Tipična uporaba                               | Strong                     |
| Napetost akumulatorja                         | 18 V                       |
| Število vrtljajev v prostem teku              | 0 - 600 min <sup>-1</sup>  |
| Število vrtljajev v prostem teku              | 0 - 2100 min <sup>-1</sup> |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les        | 38 mm                      |
| Maksimalni vrtilni moment v trdo              | 75 Nm                      |
| Masa vključno z akumulatorjem                 | 1,6 kg                     |
| Največji vrtilni moment v mehko               | 34 Nm                      |
| Pakiranje                                     | Metabox                    |
| Izvedba motorja                               | Brez ščetk                 |
| Oznaka proizvajalca                           | BS 18 LT BL                |
| Napajanje                                     | Omrežno napajanje          |
| Vrsta akumulatorja                            | Li-ionski                  |
| Vrsta izdelka                                 | Vrtalni vijačnik           |

|      |  |
|------|--|
| USP1 | 18V  |
| USP2 | Brezkrtačni motor, brez<br>akumulatorske baterije, območje<br>vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13 |

---

**Pribor**

|   |              |
|---|--------------|
| Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2<br>Ah | 073870 5,2   |
| Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2<br>Ah   | 073870 2     |
| Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4<br>Ah   | 073870 4     |
| Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55                             | 073890 ASC55 |