

metabo**Akumulatorski vrtalni vijačnik z LiHD akumulatorsko baterijo, Tip: BSLTBL**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.

Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtnjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.

Izbirajte med **popolno opremo** z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali **strojem brez dodatkov** v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete **3-letno garancijo**, ne glede na število polnilnih ciklov.

Dodatne podrobnosti, kot sta svetla **delovna LED-luč** in praktična **zaponka za pas**, zagotavljajo še več udobja pri delu.

- **Brezkrtični vrtalni vijačnik z optimalno zmogljivostjo za zahtevne uporabe.**
- **Edinstven brezkrtačni motor Metabo za hitro delo in maksimalno učinkovitost pri vrtnju in vijačenju.**
- **Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.**
- **S praktično zaponko za pas in držalom za vijačni nastavek, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.**
- **LiHD akumulatorski komplet zagotavlja vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo življenjsko dobo in trpežnost.**

Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.

Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključuje hitro vpenjalno vrtalno glavo, 2 LiHD akumulatorski bateriji, polnilnike akumulatorjev in metaBOX.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Masa brez akumulatorja	1,2 kg
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Tip CAS 18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 600 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2100 min ⁻¹
Največji vrtilni moment v mehko	34 Nm
Izvedba motorja	Brez ščetk
Oznaka proizvajalca	BS 18 LT BL
Tipična uporaba	Strong
Masa vključno z akumulatorjem	1,8 kg
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni vrtilni moment v trdo	75 Nm
Pakiranje	Metabox
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	38 mm
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Brezkrtalni motor, z 2 akumulatorskima baterijama, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55-8	073890 ASC55-8
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah	073870 4
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55