

**TMSERROR, Tip: GBH18V24C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

18-voltno akumulatorsko vrtalno kladivo z vpenjalom orodij SDS-Plus in brezkrtačnim motorjem.

- **Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.**
- **Desni/levi tek.**
- **Izredno robusten: Zaščita Electronic Motor Protection ob preobremenitvi izklopi motor; popolna funkcionalnost tudi po testu s padcem na beton z višine 2 m.**

Akumulatorsko vrtalno kladivo z vgrajenim povezovalnim modulom Bluetooth.

- **Nadzor povratnega udarca in nadzor vibracij.**
- **Uporabniški vmesnik za izbiro načina orodja (samodejno/priljubljeno).**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/5,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, omejevalnikom globine, 1/1 L-BOXX-vložkom za napravo in polnilnik akumulatorjev ter L-BOXX.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
-----------------------	------

Oznaka proizvajalca	GBH 18V-24 C
Maksimalne vibracije v skladu z EN	16 m/s ²
Oblika vpenjala za orodja	SDS-Plus
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalno število udarcev	4350 min ⁻¹
Masa	2,9 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	24 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Udarna energija	2,4 J
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V

073851 B18