

## Garant

### GARANT Softcut® HSI, ozka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/5mm



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214857 50/5
GTIN	4045197553454
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.

### Uporaba:

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Pri  $a_e > 0,5 \times D$   $a_{p,max}$  zmanjšajte na 6 mm.

**Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 8$  mm.**

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 1205..
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila $D_c$	50 mm
Število rezil Z	5
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219833