



Momentni izvijač brez skale, za zamenljiva stebila, Maksimalni vrtilni moment: 1600cNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659958 1600
GTIN	7610733291755
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z **mokrimi in naoljenimi rokami**. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).

Želeni vrtilni moment se brezstopenjsko nastavi s pomočjo elektronske naprave za preverjanje momentnih ključev (št. 654300–654460) in s pomočjo izvijača za notranji 6-kotnik ZK 5 (ni vključen v obseg dobave). Za **vpenjanje zamenljivih stebel 8 mm** (št. 659870–659884). Z držalom v obliki pištole za prenos velikih vrtilnih momentov.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Merilno orodje	(mehansko)
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Povratne informacije	izklopilno
Celotna dolžina L	126 mm
primerni zamenljivi nastavki	8 mm
Način priključka	Zamenljivo rezilo
Možnost protokoliranja podatkov	ne
nastavljeni vrtilni moment	1000 cNm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Maksimalni vrtilni moment	1600 cNm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Preklop odčitavanja	cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Območje vrtilnega momenta	3,2 - 16 Nm
Območje vrtilnega momenta	320 - 1600 cNm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
nastavljeni vrtilni moment	10 Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Fiksno nastavljen vrtilni moment	ne
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

020170 0,04-20

Kalibriranje in nastavitve Momentni izvijač brez skale
Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm
