

Garant**Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve, Celotna dolžina: 300mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	706001 300
GTIN	4067263031468
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Skoznji členek in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja.

Natančna nastavitev zapore s pritiskom na vzmetni gumb, zato je možna tudi hitra nastavitev neposredno na obdelovancu. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Dodatni ozobljenje v nasprotni smer na zadnjem delu čeljusti za agresivno prijemanje. Površina mangan fosfatirana, čeljust polirana. Ergonomično oblikovani ročaji z neдрsečo prevleko iz umetne mase.

Standard:**DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Tehnični opis

Območje vpenjanja za cevi do	2,3/4 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	60 mm
celotna dolžina	300 mm
Število zobcev za fino regulacijo zeva	30
Površina	mangan-fosfatirane, čeljusti polirane
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti

Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitev	da
Fina regulacija zeva	da
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga