

Garant**Garnitura nasadnih ključev z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Število ključev: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622156 8
GTIN	4067263046615
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Ergonomično oblikovan **močan ročaj** z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Vsebina:

po 1 nasadni ključ art. 622152: Vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Tehnični opis

Število ključev	8
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja	ergonomično, ravno
Material ročaja	Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Material rezila	Kromvanadijevo jeklo
Površina konice	ponikljano in kromirano

Ročaj in steblo sta ločljiva	ne
s podaljševalnim stebлом (stebli)	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 5 mm	622152 5
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 5,5 mm	622152 5,5
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 6 mm	622152 6
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 7 mm	622152 7
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 8 mm	622152 8
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 9 mm	622152 9
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 10 mm	622152 10
Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Zev ključa 13 mm	622152 13