

**BDMT 170424 ER-JT, PR1225, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 227541 ST1400 |
| GTIN | 4960664609512 |
| Razred artikla | 25A |

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Za natančne kote 90° izberite $a_p = 9$ mm.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|--|
| Tip | ST1400 |
| Podajanje f_z na zob | 0,09 – 0,22 mm |
| Radij rezila | 2,4 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170424 ER-JT |
| Zvrst | PR1225 |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 200 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 140 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 180 m/min | M |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |