


**Kotni rezkar 90° MEC17, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Razred artikla	250

**Opis**
**Izvedba:**

Dolgi rezilni robovi omogočajo izredno velike globine rezanja.  
Majhno število rezil.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	15,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BDMT 170408
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	229709 (T15; 3,5 Nm)
Vpenjalni navoj M	M16
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	57 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,61 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	23,6 mm
Ø $D_3$	25 mm

Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229709
-----------------	--------