

**KERN****Precizna tehtnica, tip 572, maksimalno območje tehtanja: 4200g**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479521 4200   |
| GTIN                  | 4045761356887 |
| Razred artikla        | 47D           |

## Opis

### Izvedba:

- **Robustno kovinsko ohišje.**
- **Preprosto, samoumevno upravljanje.**
- **Preklop med omrežnim in akumulatorskim napajanjem.**
- **Enote za tehtanje (npr. masa vijaka) so prosto programirljive.**
- **Program za nastavitev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavitev, po ponudbi).**
- **Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 1, 5, 10, 20 kosov. Preklop prikaza s kosa na maso.**
- **Recept: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepta (skupaj neto).**
- **KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.**

### Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, delovnim zaščitnim pokrovom.

### Dodatni pribor:

Zunanja akumulatorska baterija, podatkovni kabel, tiskalnik, adapter za vmesnike, kot je RS-232, USB na zahtevo.

## Tehnični opis

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| maksimalno območje tehtanja | 0 - 4200 g        |
| Linearnost                  | ±0,05 g           |
| Minimalna kosovna masa      | 0,1 g             |
| Širina                      | 180 mm            |
| Sposobnost reproduciranja   | 0,02 g            |
| Globina                     | 310 mm            |
| Čas iznihanja               | 3 s               |
| Neto masa                   | 2,3 kg            |
| Odčitavanje                 | 0,01 g            |
| Dimenzije tehtalne plošče   | Ø 150 mm          |
| Višina                      | 85 mm             |
| Napajanje                   | Omrežno napajanje |
| Napajanje                   | Omrežno napajanje |
| Oznaka proizvajalca         | 572               |
| Kalibriranje                | Cena po ponudbi   |
| Vrsta izdelka               | Precizne tehtnice |