

**BDMT 170408 ER-JT, PR1210, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227567 GG
GTIN	4960664609055
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Za natančne kote  $90^\circ$  izberite  $a_p = 9$  mm.

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,09 – 0,27 mm
Tip	GG
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408 ER-JT
Zvrst	PR1210
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		