

KERN**Precizna tehtnica, tip PCB, maksimalno območje tehtanja: 3600g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479511 3600
GTIN	4045761243194
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Možnost omrežnega in baterijskega napajanja. Samodejni izklop po 3 minutah.**
- **Program za nastavitev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavitev, po ponudbi).**
- **Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 5, 10, 25, 50 kosov. Preklop prikaza s kosa na maso.**
- **Recept: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepta (skupaj neto).**

KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Baterija art. 081561 vel. 6LR61; notranji akumulator po ponudbi. Podatkovni kabel, tiskalnik, adapter za vmesnike, kot je RS 232 ali USB na zahtevo.

Tehnični opis

Neto masa	1,4 kg
Minimalna kosovna masa	0,2 g
maksimalno območje tehtanja	3600 g

Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Čas iznihanja	3 s
Širina	163 mm
Globina	245 mm
Sposobnost reproduciranja	0,01 g
Odčitavanje	0,01 g
Linearnost	±0,05 g
Dimenzije tehtalne plošče	130×130 mm
Višina	79 mm
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Precizne tehtnice

Storitve

DAkS-kalibriranje tehtnica maksimalno območje tehtanja 50	027710 50
Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50