



## Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 12 mm, Vpenjalni premer D1: 6mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302145 6
GTIN	4060576155258
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

Reducirna puša **Schunk** GZB-S.

**Z zarezami za hladilni kanal.**

#### Uporaba:

- **Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.**
- **Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.**
- **Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.**
- **Natančnost krožnega teka  $\pm 5 \mu\text{m}$  (natančnost sistema pri  $3 \times D$ ).**
- **Natančnost krožnega teka  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za reducirno pušo).**
- **Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.**

#### Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s  $\varnothing$  vpenjanja 20 mm.

### Tehnični opis

Vpenjalni $\varnothing D_1$	6 mm
$\varnothing D$	12 mm
Celotna dolžina L	52,5 mm
Značilnost blagovnega imena	$\varnothing 12 \text{ mm}$
Natančnost krožnega teka sistema	5 $\mu\text{m}$

Vrsta izdelka

Reducirna puša