

**Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, Ø 12 mm, Vpenjalni premer D1: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302147 6 |
| GTIN | 4060576159911 |
| Razred artikla | 33T |

Opis**Izvedba:****Zatesnjeno (gumijasti čepi).****Uporaba:**

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).
- Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistilnik art. 343720.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Zunanji Ø | 12 mm |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 12 mm |
| Natančnost krožnega teka sistema | 5 μm |
| Vrsta izdelka | Reducirna puša |

