

HOLEX**List krožne žage sredstvo, neprevlečeni, Ø × debelina: 225X2mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 177255 225X2 |
| GTIN | 4067263211976 |
| Razred artikla | 12T |

Opis

Izvedba:

Precizna izdelava in dobra kakovost za ugodno ceno. **Vaporizirana površina** ščiti pred zavaritvijo materiala.

Uporaba:

Pri počasi delujočih strojih (pribl. 50 vrt/min).

Delitev zob t: (oblika zoba).

- **4 mm (BW)** – za profile in cevi z debelino stene 1,0–1,5 mm.
- **5/6 mm (HZ)** – za srednje profile, cevi in trdne materiale z debelino stene 1,5–20 mm ali prerezom.
- **7/8 mm (HZ)** – za debele profile in trdne materiale do približno 50 mm debeline stene ali prereza.
- **10–16 mm (HZ)** – za zelo debele prereze in trdne materiale nad 50 mm.

Napotek:

Naslednik za art. 177250.

- Za nerjavna jekla (npr V2A) sta pravilna rezalna hitrost in mazanje ključnega pomena (glejte priročnik za odrezovanje, št. 110020).
- Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Ø izvrtine | 40 mm |
| Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 |
| Debelina | 2 mm |
| Ø izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm |
| za žage blagovne znamke | Eisele |
| Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm |
| Delitev t | 6 mm |
| Ø | 225 mm |
| Število zob Z | 120 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | List krožne žage |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 800 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 600 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 37 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 22 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 20 m/min | P |
| GG(G) | primerno | 27 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 400 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | pogojno primerno | | |

