

**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura z velikim LCD prikazovalnikom. Številčnica, ki jo je mogoče vrteti za 270°, omogoča optimalno poravnavo prikaza izmerjenih vrednosti za številne uporabe.

Funkcija:

Nastavitev ničle/prednastavitev, prikaz izmerjenih vrednosti, preklopna smer štetja. Možnost zaklepanja tipkovnice, stanje pripravljenosti.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nadomestno in posebno tipalo art. 424900; 434910; 434915. Podatkovni kabel art. 498928.

Tehnični opis

Debelina ohišja	33 mm
Kalibriranje	C1
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Preklop odčitavanja	0,001 mm

Ø ohišja	59,8 mm
Merilno območje	0 - 12,5 mm
Serija	DIALTRONIC
Merilna sila	0,65–0,90 N
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Standard	DIN 878
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik USB
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------