

**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura s kombiniranim prikazom merilne skale in številčk (višina številčk 10 mm) in mehanskimi tolerančnimi značkami. Prikazovalnik/tipkovnico je mogoče obrniti za 270°.

Funkcija:

Nastavitev ničle/prednastavitev, prikaz izmerjenih vrednosti, preklopna smer štetja. Možnost zaklepanja tipkovnice, stanje pripravljenosti. Določitev spodnje in zgornje tolerance, dinamična meritev z najmanjšo/največjo/najmanjšo-največjo vrednostjo, izbira Ref 1 ali Ref 2 (prednastavljena in shranjena toleranca), faktor množenja, zaklepanje tipkovnice, izpis podatkov, izbira ločljivosti (0,01 ali 0,001 mm). IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498928, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Tehnični opis

Ø ohišja	59,8 mm
----------	---------

Serija	DIALTRONIC
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Merilna sila	0,65–0,90 N
Merilno območje	0 - 12,5 mm
Kalibriranje	C1
Tip baterij	Gumbasta baterija
Debelina ohišja	33 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,003 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Višina števil	10 mm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik USB
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032