



## Raglja, nasadna, dvosmerna, Pogonski 4-kotnik: 1/4col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

Preklopna nasadna raglja z 48 zobmi in povratnim zasukom 7,5°.

#### Podatki:

##### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Momentni ključ z dvosmerno ragljo: Art. 657320 vel. 2 in 5

### Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Število zob	48

Višina h	8 mm
Medosna razdalja S	25 mm
Natično držalo	Ø 6 mm
Serijska	QH
Širina b	15 mm
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	ne
Vrsta izdelka	Raglja