

**Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 5Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657320 5
GTIN	4580135821658
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Z narebričenim kovinskim ročajem.

Sistem za hitro zamenjavo orodja z zatičem (premer 6 mm).

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Primerna nastavljiva orodja art. 657325.

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789. Ustrezna orodja za vstavljanje št. 657322 in št. 657323.

**Tehnični opis**

Standard	DIN EN ISO 6789
Merilni postopek	Vrtilni moment
Celotna dolžina L	133 mm
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [I <sub>3</sub> ]	114 mm
Serijska	CSP
Območje vrtilnega momenta	1 - 5 Nm
Vpenjalo za natična orodja	Ø 6 mm
Masa	60 g
Območje vrtilnega momenta	8,8 - 44,2 lbf·in
Maksimalni vrtilni moment	5 Nm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Nastavljena mera na momentnem ključu [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Način priključka	za natična orodja (zatič)
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Povratne informacije	izklopilno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Dolžina ročice brez natičnega orodja [I <sub>1</sub> ]	89 mm
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	akustično
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Preklop odčitavanja	Nm
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne

Pomožni kazalec	ne
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

**Storitve**

Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000