

**Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 2Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657320 2
GTIN	4580135821641
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Z narebrčenim kovinskim ročajem.

Sistem za hitro zamenjavo orodja z zatičem (premer 6 mm).

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Primerna nastavljiva orodja art. 657325.

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789. Ustrezna orodja za vstavljanje št. 657322 in št. 657323.

Tehnični opis

Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Območje vrtilnega momenta	3,5 - 17,7 lbfin
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Preklop odčitavanja	Nm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	akustično
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Način priključka	za natična orodja (zatič)
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [I ₃]	114 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Maksimalni vrtilni moment	2 Nm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Vpenjalo za natična orodja	Ø 6 mm
Serija	CSP
Masa	60 g
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Območje vrtilnega momenta	0,4 - 2 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Povratne informacije	izklopilno
Nastavljena mera na momentnem ključu [I ₂]	25 mm
Merilno orodje	(mehansko)
Celotna dolžina L	133 mm
Dolžina ročice brez natičnega orodja [I ₁]	89 mm
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne

Pomožni kazalec	ne
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400
DAkS kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000