


**Garant****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC vitko, oblika AD, BT 30 kratek,  
Vpenjalni premer D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303820 20
GTIN	4067263239710
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Krožni tek  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Izvrtina Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

**Uporaba:**

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806, reducirne puše art. 302135 – 302187.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	44,5 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	42 mm
a	1 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard	DIN 6359

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvedba	BT-DC