


Garant

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-F 63, Vpenjalni premer D1: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307516 12
GTIN	4067263239741
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrтанje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Tehnični opis

Vpenjalni $\varnothing D_1$	12 mm
primerna reducirna puša	302135; 302140; 302145; 302147
L_2	40 mm
Zunanji $\varnothing D$	50 mm
$\varnothing D_2$	32 mm
L_3	46 mm

Previsna dolžina A	85 mm
Navoj M	M10×1
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-F 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	F
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava