

Garant**GARANT Softcut® HSI, ozka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 214857 63/6 |
| GTIN | 4045197553461 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.

Uporaba:

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Pri $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p\max}$ zmanjšajte na 6 mm.

Za natančne 90° kote izberite $a_p = 8$ mm.

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| maksimalna globina rezanja $a_{p\max}$ | 10 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 22 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 40 mm |
| Ø rezila D _c | 63 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 1205.. |
| Število rezil Z | 6 |
| Serijska | Softcut® |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP | 674252 5IP |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219833 |