

Garant GRIDLINE

Podnožje, za velikost ploščice dolžina × širina: 800X600mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431010 800X600
GTIN	4067263211846
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnajo z vijaki za nastavljanje višine.

Podnožje, profilno jeklo, barva RAL 7035 svetlo siva. Odlagalna polica iz križno lepljenega bambusa.

Napotek:

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

Tehnični opis

Višina spodnje omare	710 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	770 mm
Globina spodnje omare	600 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	500 kg
Širina spodnje omare	606 mm
Izravnava višine	25 mm

Vrsta izdelka

Podnožje