

Garant GRIDLINE

**Podnožje, za velikost ploščice dolžina × širina: 1500X1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431010 1500X1000
GTIN	4067263211877
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnajo z vijaki za nastavljanje višine.

**Podnožje**, profilno jeklo, barva RAL 7035 svetlo siva. Odlagalna polica iz križno lepljenega bambusa.

**Napotek:**

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

**Tehnični opis**

Višina spodnje omare	710 mm
Širina spodnje omare	1106 mm
Globina spodnje omare	800 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	770 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	2000 kg
Izravnavna višine	25 mm
Vrsta izdelka	Podnožje

