



Akumulatorski vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 71700361



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Majhen enostopenjski univerzalni magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom z EC-motorjem brez ščetk z velikim številom vrtljajev. Največja funkcionalnost za mobilno uporabo na delovišču.

- **Za največjo zmogljivost je priporočljiva akumulatorska baterija AMPShare ProCore z napetostjo 18 V.**
- **Desni/levi tek.**
- **Posebej ozek trajni magnet s predmagnetenjem.**
- **Prilagodljivost pri vseh mobilnih vrtalnih delih, kot so vrtanje z jedrom, spiralno vrtanje, vrtanje navojev, grezenje in povrtavanje.**
- **Preprost in nezamenljiv koncept upravljanja v vidnem polju uporabnika.**

Obseg dobave:

AKBU 35 PMQ Select **brez akumulatorja, vklj. s** črpalko za hladilno sredstvo, tovornim trakom, kavljem za odrezke, centrirnim zatičem, zaščito pred dotikom, izbjalnim klinom in transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073856–073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863–073867.

Tehnični opis

Širina magnetne noge	70 mm
Maksimalno število vrtljajev	130 - 520 min ⁻¹
Masa	12,2 kg
Maksimalni Ø povrtavanja	18 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Delovni hod	135 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	18 mm
Oblika vpenjala za orodja	QuickIN / MK2
Dolžina magnetne noge	195 mm
Globina vrtanja	Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 50 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	AKBU 35 PMQ AS
Napajanje	Omrežno napajanje
Višina	450 mm
Maksimalni Ø grezenja	30 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M14
Pakiranje	Transportni kovček
Tovarniška številka	71700361
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj