

**Kompakten vrtalni stroj za vrtanje z jedrom72732361****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Razred artikla	03F

Tehnični opis

Maksimalni \varnothing z navojnim svedrom v jeklo	M12 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	8,5 kg
Dolžina magnetne noge	175 mm
Maksimalni \varnothing s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Oblika vpenjala za orodja	Weldon
Poraba moči	1200 W
Mere vpenjala za orodja	19 mm (3/4 cole)
Širina magnetne noge	80 mm
Maksimalni \varnothing grezenja	32 mm
Maksimalni \varnothing vrtanja z jedrom v jeklo	36 mm
Oznaka proizvajalca	KBC 36 MAGFORCE
Maksimalno število vrtljajev	130 - 520 min ⁻¹

Delovni hod	46 mm
Višina	169 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom